

## Hatlapfejű, részmenetes csavar, ISO metrikus menettel DIN 931 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M27X110

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Cikkszám | 01400.270.110            |
| Márka    | -                        |
| UBB      | 950351197591             |
| UNSPSC   | 31161620                 |
| EAN      | 8715492409607            |
| csom. 10 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Átmérő                  | M27              |
| Hossz                   | 110 mm           |
| Osztály                 | 8.8              |
| Behajtási tulajdonságok | Hexagon          |
| Fej alak                | Hatszögletű fej  |
| Anyag                   | Acél             |
| Menetirány              | Jobb             |
| Felületkezelés          | Tűzi horganyzott |
| Menetek                 | Metrikus menet   |

#### Info

Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrés-osztályú jobb oldali idomszernek. Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a fejescsavarok bármilyen menetes furatban gond nélkül használhatók. A

### Szabványok

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |
| NEN  | 1555       |

hozzájuk tartozó  
ISO METRIKUS  
csavaranyák  
menete megfelel  
a galvanizálás  
UTÁN a 6H tűrési  
osztály előírásainak,  
így tökéletesen  
illeszkednek a  
fejescsavarokra.ISO  
metrikus

## Műszaki specifikációk

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 66  |
| b (min.): L200mm          | 79  |
| b (min.): L≤125mm         | 60  |
| d-D                       | M27 |
| k                         | 17  |
| L (mm)                    | 110 |
| P                         | 3   |
| s                         | 41  |

## Műszaki rajz

