

Hatlapfejű tövigmenetes csavar,ISO metrikus menet DIN 933 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M24X80

Cikkszám	01410.240.080
Márka	-
UBB	952351943628
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410788
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M24
Hossz	80 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Az ISO metrikus tűzihorganyzott csavarok menete horganyzás előtt 6az tűrésű (alulméretezett) .A horganybevonat felvitelét követően illeszkednek a 6H tűrésű szabványos anyákhoz és menetes furatokhoz.ISO metrikus DIN 933

Szabványok

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

d-D	M24
k	15
L (mm)	80
P	3
s	36

FABORY

