

Hatlapfejű tövigmenetes csavar túlméretes menettel DIN 933 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M24X55

Cikkszám	01430.240.055
Márka	-
UBB	500621745404
UNSPSC	31161620
EAN	8715494506816
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M24
Hossz	55 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

A túlméretes tűzihorganyzott csavarok menete horganyzás előtt szabványos 6g tűrésű. Ennek következtében, a horganybevonat felvitelét követően NEM illeszkednek a 6H tűrésű szabványos anyákhoz és menetes furatokhoz. Az alkalmazott anyáknak 6AZ tűrésűeknek

Szabványok

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Műszaki specifikációk

d-D	M24
k	15
L (mm)	55
P	3
s	36

Műszaki rajz

