

Hatlapú csavaranya ISO szabvány szerinti metrikus menettel ISO 4032 Acél Tűzi horganyzott 8 M16

Cikkszám	01510.160.001
Márka	-
UBB	500613234110
UNSPSC	31161727
EAN	8715494433266
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Osztály	8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Ezek a csavaranyák többek között tűzi horgany bevonatú, ISO METRIKUS menettel ellátott fejescsavarokhoz és csavarokhoz, valamint ISO METRIKUS menettel ellátott menetes rudakhoz használhatók. A csavaranyákba a menetet a galvanizálás UTÁN fúrják, és az eleget tesz a 6H tűrés előírásainak. A korrózió-állóságot

Szabványok

ISO	4032
-----	------

FABORY

a bevonat nélküli
menettel ellátott
csavaranyák
felszerelése
nem befolyásolja
kedvezőtlenül ISO
metrikus

Műszaki specifikációk

d-D	M16
m (max.)	14.8
P	2
s	24

Műszaki rajz

