

Hatlapú csavaranya túlméretes menettel DIN 934 Acél Tűzi horganyzott |8| M12

Cikkszám	01560.120.001
Márka	-
UBB	950355024189
UNSPSC	31161727
EAN	8715492413239
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Osztály	8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Ezek a hatlapú csavaranyák többek között tűzi horgany bevonatú, TÚLMÉRETES menettel ellátott hatlapfejű csavarokhoz, valamint TÚLMÉRETES menettel ellátott menetes rudakhoz használhatók. A csavaranyákba a menetet a galvanizálás UTÁN fúrnak, és azok NEM tesznek eleget az ISO metrikus tűrések

Szabványok

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

FABORY

előírásainak. A
korrózió-állóságot
a bevonat nélküli
menettel ellátott
csavaranyák
felszerelése
nem befolyásolja
kedvezőtlenül. túlméretes

Műszaki specifikációk

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Műszaki rajz

