

BSW hatlapfejű tövigmenetes csavar BS ≈1083 Acél Felületkezeletlen Gr.R 1/2X2.1/4

Cikkszám	03410.127.060
Márka	-
UBB	950351308719
UNSPSC	31161620
EAN	8715492111333
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1/2 Inch
Hossz	60 mm
Osztály	Gr.R
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	British Standard Whitworth

Menetek per hüvelyk 12

Info	A Whitworth (BSW/BSF) hüvelyk-csavarmenet nemzetközi szinten nem ajánlott. Ajánlatos metrikus (M/MF) vagy egységesített csavarmenetet (UNC/UNF) használni.A méretek a beszerezhetőségtől függően eltérhetnek.
------	---

Szabványok

BS ≈1083

Műszaki specifikációk

A	0.82
F	0.343
L (mm)	60

Műszaki rajz

