



PEINER nagy szilárdságú részmenetes szerkezeti csavar EN 14399-4 Acél Felületkezeletlen 10.9 M30X125

Cikkszám	04005.300.125
Márka	-
UBB	500644671082
UNSPSC	31161614
EAN	8717077015999
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M30
Hossz	125 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.A
PEINER HV
csavarok M12-
től M36-os
méretig az EN
14399-4 szabvány
szerint kerülnek
meghatározásra.
M29-től M64-es
méretig a 021-
es DAST irányelv

Szabványok

EN	14399-4
----	---------

a mérvadó. A
PEINER HV
csavarokhoz tartozó
HV anyák és HV
alátétek csak együtt
használhatóak,
egy szett azonos
beszállítótól kell
származzon.

Műszaki specifikációk

b	44
d-D	M30
k	19
L (mm)	125
P	3.5
s	50

Műszaki rajz

