

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M14X40

Cikkszám	04110.140.040
Márka	-
UBB	950351331802
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117779
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M14
Hossz	40 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Műszaki specifikációk

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	40
P	2
s	22

Műszaki rajz

