

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M16X140

Cikkszám	04110.160.140
Márka	-
UBB	500500356539
UNSPSC	31161620
EAN	8715494067898
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Hossz	140 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Szabványok

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Műszaki specifikációk

d-D	M16
k	10
L (mm)	140
P	2
s	24

Műszaki rajz

