

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 DIN 933 M18X120



Cikkszám	04110.180.120
Márka	-
UBB	500644695594
UNSPSC	31161620
EAN	8717077018440
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M18
Hosszúság (L) (mm)	120
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Extra információ	DIN 933
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Műszaki specifikációk

k	11.5
P	2.50
s	27

Műszaki rajz

