

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M20X75

Cikkszám	04110.200.075
Márka	-
UBB	500644696097
UNSPSC	31161620
EAN	8717077018495
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	75 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Műszaki specifikációk

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	75
P	2.5
s	30

Műszaki rajz

