

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X45

Cikkszám	04116.120.045
Márka	-
UBB	500571178358
UNSPSC	31161620
EAN	8715494145152
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	45 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Műszaki specifikációk

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	19

Műszaki rajz

