

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 12.9 M20X40

Cikkszám	04118.200.040
Márka	-
UBB	953351881321
UNSPSC	31161620
EAN	8715492119278
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	40 mm
Osztály	12.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Műszaki specifikációk

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	40
P	2.5
s	30

Műszaki rajz

