

## Hatlapú csavaranya túlméretes menettel DIN 934 Acél Tűzi horganyzott |10| M10

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Cikkszám  | 04119.100.001            |
| Márka     | -                        |
| UBB       | 500621921468             |
| UNSPSC    | 31161727                 |
| EAN       | 8715494514118            |
| csom. 500 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Átmérő                  | M10              |
| Osztály                 | 10               |
| Behajtási tulajdonságok | Hexagon          |
| Anyag                   | Acél             |
| Menetirány              | Jobb             |
| Felületkezelés          | Tűzi horganyzott |
| Menetek                 | Metrikus menet   |

#### Info

Ezek a hatlapú csavaranyák többek között tűzi horgany bevonatú, TÚLMÉRETES menettel ellátott hatlapfejű csavarokhoz, valamint TÚLMÉRETES menettel ellátott menetes rudakhoz használhatók. A csavaranyákba a menetet a galvanizálás UTÁN fúrnak, és azok NEM tesznek eleget az ISO metrikus tűrések

### Szabványok

|     |         |
|-----|---------|
| NF  | E25-401 |
| NEN | 1560    |
| DIN | 934     |

# FABORY

előírásainak. A  
korrózió-állóságot  
a bevonat nélküli  
menettel ellátott  
csavaranyák  
felszerelése  
nem befolyásolja  
kedvezőtlenül. túlméretes

## Műszaki specifikációk

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M10 |
| m   | 8   |
| P   | 1.5 |
| s   | 17  |

## Műszaki rajz

