



Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott 10.9 M10X20

Cikkszám	04137.100.020
Márka	-
UBB	500648944592
UNSPSC	31161620
EAN	8717077238589
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M10
Hosszúság (L) (mm)	20
Megjegyzések	Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai: A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás. Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával. Nincs szükség alátétre.
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may

Szabványok

ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	6921
ISO	≈4162
EN	≈1665

cause hydrogen embrittlement.

FABUKY OF COURSE.

Műszaki specifikációk

b (min.)	26
d_c (max.)	22.3
k (max.)	9.2
P	1.50
s	15

Műszaki rajz

