

## Hatlapfejű, részmenetes csavar, metrikus extra finom menettel DIN 960 Acél Felületkezeletlen 10.9 DIN 960 M24X1,50X80



Cikkszám	04161.240.080
Márka	-
UBB	500644713405
UNSPSC	31161620
EAN	8717077019898
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

### Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M24
Hosszúság (L) (mm)	80
P	1.50
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Extra információ	DIN 960
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus extra finom menet

### Szabványok

DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152
NEN	1555

### Műszaki specifikációk

b (min.): 125mm<L≤200mm	60
b (min.): L>200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
k	15
s	36

### Műszaki rajz

