

Hatlapfejű, részmenetes csavar, metrikus extra finom menettel DIN 960 Acél Felületkezeletlen 10.9 DIN 960 M24X1,50X100



Cikkszám 04161.240.100

Márka -

UBB 500644713652

UNSPSC 31161620

EAN 8717077019911

csom. 10 Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M24
Hosszúság (L) (mm)	100
P	1.50
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Extra információ	DIN 960
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus extra finom menet

Szabványok

DIN	960
ISO	8765
NEN	1555
NF	E25-152

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mm<L≤200mm	60
b (min.): L>200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
k	15
s	36

Műszaki rajz

