

## Hatlapfejű tövigmenetes csavar, metrikus finom menettel DIN 961 Acél Horganyzott 10.9 DIN 961 M14X50



Cikkszám	04172.140.050
Márka	-
UBB	500648169570
UNSPSC	31161620
EAN	8717077212817
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

### Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M14
Hosszúság (Inch - ft)	50
P	1.50
Összes hibával	22
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Extra információ	DIN 961
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus finom menet

### Szabványok

NF	E25-151
ISO	8676
NEN	1568
DIN	961

### Műszaki specifikációk

k	8.8
s	22

### Műszaki rajz

