



Hatlapú belső kulcsnyílású, illesztő csavar, h8 ISO ≈7379 Acél Felületkezeletlen 012.9 (M12)16X20

Cikkszám	07117.120.020
Márka	-
UBB	500644820085
UNSPSC	31161605
EAN	8717077030558
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	20 mm
Osztály	012.9
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.A
kedvezőtlen
fejkiképzés
révén, ezeknek
a kötőelemeknek
csökkentett a
terhelhetősége.Amennyiben
az acél
kötőelemeknek
(pl.: 8.8 / 10.9 /
12.9) csökkentett a
terhelhetősége, az
egy 0-val van jelölve

Szabványok

ISO	≈7379
BS	≈4168-7
ASME	≈B18.3.3M

az anyagosztály
előtt. Például: 8.8
→ 08.8, 10.9 →
010.9, 12.9 →
012.9. Rozsdamentes
acél kötőelemek
esetében a
csökkentett
terhelhetőség
jelölése az
anyagosztály
mellőzése. Például:
A2-70 → A2. Néhány
esetben a régi és az
új jelölés is szerepel
egymás mellett.

Műszaki specifikációk

b	18
d-D	M12
dk (max.)	24.33
ds	16
ds(névl.)	16
k (max.)	11
L (mm)	20
P	1.75
s	8
Tűrés, h8 (max.)	16
Tűrés, h8 (min.)	15.973

Műszaki rajz

