



Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar, peremmel ISO 7380-2 Acél Horganyzott 010.9 M8X14

Cikkszám	07141.080.014
----------	---------------

Márka	-
-------	---

UBB	500645091496
-----	--------------

UNSPSC	31161518
--------	----------

EAN	8717077059023
-----	---------------

csom. 200	Csak bontatlan csomagban
-----------	-----------------------------

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M8
--------------	----

Hosszúság (Inch - ft)	14
-----------------------	----

Info

A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége. Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9. Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2. Néhány esetben a régi és az új jelölés

Szabványok

ISO	7380-2
-----	--------

is szerepel egymás mellett.

FABORY OF COURSE
SETTING THE STANDARD

Oszály 10.9

Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés

Fej alak Félgömbfej

Anyag (hossz) Acél

Menetirány Jobb

Felületkezelés Horganyzott

Menetek Metrikus menet

Műszaki specifikációk

k (max.) 4.4

s 5

Tővigmenetes $L \leq$ 35

d_c (max.) 17.8

P 1.25

Műszaki rajz

