



Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Felületkezeletlen 010.9 M3X8

Cikkszám	07400.030.008
Márka	-
UBB	950351472226
UNSPSC	31161518
EAN	8715492082329
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	8 mm
Osztály	010.9
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.Minden
méret irányadó
érték, gyártónként
eltérhet.A
kedvezőtlen
fejkiképzés
révén, ezeknek
a kötőelemeknek
csökkentett a
terhelhetősége.Amennyiben
az acél
kötőelemeknek
(pl.: 8.8 / 10.9 /

Szabványok

DIN	≈7991
ISO	10642

12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9. Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2. Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Műszaki specifikációk

b (min.)	18
d-D	M3
dk (max.)	5.81
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	1.86
L (mm)	8
P	0.5
s	2
α	90

Műszaki rajz

