



Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 010.9 M6X40

Cikkszám	07407.060.040
Márka	-
UBB	500571180644
UNSPSC	31161518
EAN	8715494143011
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	40 mm
Osztály	010.9
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet

Info

A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát. Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet. A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a

Szabványok

ISO	10642
DIN	≈7991

terhelhetősége. Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9. Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2. Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Műszaki specifikációk

b (min.)	24
d-D	M6
dk (max.)	12.16
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	3.72
L (mm)	40
P	1
s	4
α	90

Műszaki rajz

