



Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Felületkezeletlen 08.8 M3X6

Cikkszám	07465.030.006
Márka	-
UBB	500649271276
UNSPSC	31161518
EAN	8717077196957
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	6 mm
Osztály	08.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info

Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet. A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötélemeknek csökkentett a terhelhetősége. Amennyiben az acél kötélemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály

Szabványok

ISO	10642
DIN	≈7991

előtt. Például: 8.8

→ 08.8, 10.9 →

010.9, 12.9 →

012.9. Rozsdamentes

acél kötőelemek

esetében a

csökkentett

terhelhetőség

jelölése az

anyagosztály

mellőzése. Például:

A2-70 → A2. Néhány

esetben a régi és az

új jelölés is szerepel

egymás mellett.

Műszaki specifikációk

b (min.)	18
d-D	M3
dk (max.)	5.81
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	1.86
L (mm)	6
P	0.5
s	2
α	90

Műszaki rajz

