



Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Horganyzott 8.8 M6X22

Cikkszám	07470.060.022
Márka	-
UBB	500645110957
UNSPSC	31161518
EAN	8717077060975
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	22 mm
Osztály	08.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet. A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötélemeknek csökkentett a terhelhetősége. Amennyiben az acél kötélemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály

Szabványok

ISO	10642
DIN	≈7991

előtt. Például: 8.8

→ 08.8, 10.9 →

010.9, 12.9 →

012.9. Rozsdamentes

acél kötőelemek

esetében a

csökkentett

terhelhetőség

jelölése az

anyagosztály

mellőzése. Például:

A2-70 → A2. Néhány

esetben a régi és az

új jelölés is szerepel

egymás mellett.

Műszaki specifikációk

b (min.)	24
d-D	M6
dk (max.)	12.16
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	3.72
L (mm)	22
P	1
s	4
α	90

Műszaki rajz

