



Hatlapú belső kulcsnyílású, sülyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Horganyzott 8.8 M10X45

Cikkszám	07470.100.045
Márka	-
UBB	950351491523
UNSPSC	31161518
EAN	8715492151728
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	45 mm
Osztály	08.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet. A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötélemeknek csökkentett a terhelhetősége. Amennyiben az acél kötélemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály

Szabványok

ISO	10642
DIN	≈7991

előtt. Például: 8.8

→ 08.8, 10.9 →

010.9, 12.9 →

012.9. Rozsdamentes

acél kötőelemek

esetében a

csökkentett

terhelhetőség

jelölése az

anyagosztály

mellőzése. Például:

A2-70 → A2. Néhány

esetben a régi és az

új jelölés is szerepel

egymás mellett.

Műszaki specifikációk

b (min.)	32
d-D	M10
dk (max.)	20.69
Tővigmenetes L ≤	50
k (max.)	6.2
L (mm)	45
P	1.5
s	6
α	90

Műszaki rajz

