



Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passzíválással 08.8 M4X16

Cikkszám	07473.040.016
Márka	-
UBB	500648969342
UNSPSC	31161518
EAN	8717077241060
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	16 mm
Osztály	08.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott, vastag Cr(III+) passzíválással
Menetek	Metrikus menet

Info

Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet. A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége. Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 /

Szabványok

DIN	≈7991
ISO	10642

12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9. Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2. Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Műszaki specifikációk

b (min.)	20
d-D	M4
dk (max.)	7.96
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.48
L (mm)	16
P	0.7
s	2.5
α	90

Műszaki rajz

