



## Hatlapfejű, részmenetes csavar nyomástartó edényekhez, stb. ISO 4014 Acél (AD-W7) Felületkezeletlen 5.6 M16X65

Cikkszám	08750.160.065
Márka	-
UBB	950351668757
UNSPSC	31161620
EAN	8715492563750
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

### Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M16
Hosszúság (L) (mm)	65
Osztály	5.6
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Extra információ	nyomástartó edényekhez
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél (AD-W7)
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info	A nyomástartó edényekhez, stb. tervezett hatlapfejű csavarok különleges műszaki tulajdonságai: Nyomástartó edényekben, gőz-készülékekben, berendezésekben és karimás csőkötésekben történő
------	--

### Szabványok

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

felhasználásra alkalmazhatók  $-10^{\circ}\text{C}$  és  $+300^{\circ}\text{C}$  közötti hőmérsékleteken és max. 40 bar túlnyomáson, M30 méretig bezárólag. Eleget tesznek a TÜV (Technischer Überwachungsverein) AD-Merkblatt W7, TRD 106 és a DIN 267-13 szabvány követelményeinek. A gyártó a TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik ezeknek a fejecscsavaroknak a 3.1 tanúsítvány nélküli szállításához, így elegendő a védjegy és az osztály megjelölése. Ez a tanúsítvány, amelyet "Lloyd's Register Energy".

### Műszaki specifikációk

b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	44
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
k	10
P	2
s	24

### Műszaki rajz

