



**Hatlapfejű, részmenetes  
csavar nyomástartó  
edényekhez, stb. ISO  
4014 Acél (AD-W7)  
Felületkezeletlen 5.6  
M24X200**

Cikkszám 08750.240.200

Márka -

UBB 952351298718

UNSPSC 31161620

EAN 8715492564122

csom. 10 Csak bontatlan  
csomagban

**Műszaki adatok**

Átmérő (d-D)	M24
Hosszúság (L) (mm)	200
Osztály	5.6
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Extra információ	nyomástartó edényekhez
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél (AD-W7)
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	A nyomástartó edényekhez, stb. tervezett hatlapfejű csavarok különleges műszaki tulajdonságai: Nyomástartó edényekben, gőz-készülékekben, berendezésekben és karimás

**Szabványok**

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

csőkötésekben történő felhasználásra alkalmazhatók  $-10^{\circ}\text{C}$  és  $+300^{\circ}\text{C}$  közötti hőmérsékleteken és max. 40 bar túlnyomáson, M30 méretig bezárólag. Eleget tesznek a TÜV (Technischer Überwachungsverein) AD-Merkblatt W7, TRD 106 és a DIN 267-13 szabvány követelményeinek. A gyártó a TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik ezeknek a fejescsavaroknak a 3.1 tanúsítvány nélküli szállításához, így elegendő a védjegy és az osztály megjelölése. Ez a tanúsítvány, amelyet "Lloyd's Register Energy".

## Műszaki specifikációk

b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	60
b (min.): $L > 200\text{mm}$	73
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
k	15
P	3
s	36

## Műszaki rajz

