



Assembly set for pressure vessels ISO 4014/4032 Acél Tűzi horganyzott 5.6/5.2 M16X100

Cikkszám	08753.160.100
Márka	-
UBB	500650921868
UNSPSC	31161620
EAN	8717077306653
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Hossz	100 mm
Osztály	5.6/5.2
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Nyomástartó edényeknél használt kötőelemek sajátos tulajdonságai: Nyomástartó edényeknél, gőz készülékeknél, berendezéseknél és karimás kötéseknel használatos – 10°C-tól +300°C-ig. Megfelel az AD2000-W7, TRD106 és DIN 267-13 előírásainak. A VdTÜV-Merkblatt 1253/4-ben szereplő gyártók jogosultak

Szabványok

ISO	4014/4032
-----	-----------

kicserélni az
EN 10204 3.1
tanúsítványt
feltüntetve a
kötelemekeken a
besorolási osztályt
és a gyártó jelzését.
Ezt egyaránt
elfogadja a Lloyd's
Register Energy.

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	100
m (max.)	14.8
P	2
s	24

Műszaki rajz

