

Hatlapfejű tövigmenetes csavar nyomástartó edényekhez ISO 4017 Acél (AD-W7) Felületkezeletlen 5.6 M27X65

Cikkszám	08760.270.065
Márka	-
UBB	952351299393
UNSPSC	31161620
EAN	8715492564603
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M27
Hossz	65 mm
Osztály	5.6
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél (AD-W7)
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info

A nyomástartó
edényekhez,
tervezett kötőelemek
speciális műszaki
tulajdonságai: Nyomástartó
edényekben, gőz-
készülékekben,
berendezésekben
és karimás
csőkötésekben
történő
felhasználásra
alkalmazhatók
−10°C és
+300°C közötti

Szabványok

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

FABORY

hőmérsékleteken.Megfelel
az AD2000-
W7, TRD106
és DIN 267-13
követelményeinek.A
VdTÜV-Merkblatt
1253/4-ben szereplő
gyártók jogosultak
az EN 10204 3.1
szerinti tanúsítványt
kilváltani a
kötőelemek
minőségi osztályával
és a gyártó
márkájával való
megjelölésével. Ezt a
megjelölést a Lloyd's
Register Energy is
elfogadja.nyomástartó
edényekhez

Műszaki specifikációk

d-D	M27
k	17
L (mm)	65
P	3
s	41

Műszaki rajz

