

## Hatlapú csavaranya balmenettel DIN 934 Acél Felületkezeletlen |8| M36 (LH)

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Cikkszám | 11040.360.001            |
| Márka    | -                        |
| UBB      | 950355680881             |
| UNSPSC   | 31161727                 |
| EAN      | 8715492568076            |
| csom. 2  | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Átmérő                  | M36               |
| Osztály                 | 8                 |
| Behajtási tulajdonságok | Hexagon           |
| Anyag                   | Acél              |
| Menetirány              | Bal (LH)          |
| Felületkezelés          | Felületkezeletlen |
| Menetek                 | Metrikus menet    |
| Info                    | balos             |

### Szabványok

|     |         |
|-----|---------|
| DIN | 934     |
| NF  | E25-401 |
| NEN | 1560    |

### Műszaki specifikációk

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M36 |
| m   | 29  |
| P   | 4   |
| s   | 55  |

### Műszaki rajz

