



ISO 10511 hatlapú anya, roppantó, műanyag betéttel ISO 10511 Acél Horganyzott 04 M20

Cikkszám	12301.200.001
Márka	-
UBB	500650966251
UNSPSC	31162400
EAN	8717077311152
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Osztály	04
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	10511
-----	-------

Műszaki specifikációk

d-D	M20
h (max.)	14.9
P	2.5
s	30

Műszaki rajz

