



besajtolható anya, hatlapú Acél Felületkezeletlen M8-16SWG

Cikkszám	12486.080.016
Márka	-
UBB	500656706842
UNSPSC	31161727
EAN	8712423014879
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M8
d	8
Befogási tartomány	16SWG
p	16
SWG	16 swg
Sheet thickness (mm)	1.6
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	p = anyagvastagság = befogási tartomány.

Szabványok

Műszaki specifikációk

A	12,70
c	6.35
Furatméret	12,70
s	14,27

Műszaki rajz

FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

