



Besajtolható csavaranya, Kh= 1,8 Acél Horganyzott 6 Kh=1,8 M6

Cikkszám	15020.060.001
Márka	-
UBB	950355645587
UNSPSC	31161724
EAN	8715492583338
csom. 250	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

d ₁	M6
Osztály	6
Átmérő (d-D)	M6
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

Műszaki specifikációk

d ₂	8.3
h	5
Furat ø (H11)	8
k _h	1.8
m	3.2
Anyagvastagság (min.)	2
P	1
s	10

Műszaki rajz

