



D-alakú (lánc-) szorítókengyel DIN 82101 A Acél Horganyzott 10MM

Cikkszám	16813.100.001
Márka	-
UBB	950465000475
UNSPSC	31162803
EAN	8715492593344
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (mm)	10
Info	A D-alakú (lánc) szorítókengyelek horganybevonattal vagy tűzi horganyozással készülnek. A méretek a beszerezhetőségtől függően eltérhetnek. Emelési célokra nem használható.
Anyag (hossz)	Acél
Felületkezelés	Horganyzott

Szabványok

DIN	82101 A
-----	---------

Műszaki specifikációk

b	14
d ₂	9/10
h	30

Műszaki rajz

