



## HYDR NAGOYA TROUSER ORANGE M

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Cikkszám | 1W052808                 |
| Márka    | -                        |
| UBB      | 500513161694             |
| UNSPSC   | 53100000                 |
| EAN      | 5420011741344            |
| csom. 1  | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Szín                                                    | Orange |
| Vízhatlan                                               | Igen   |
| Anyagminőség                                            | Egyéb  |
| Antisztatikus változat                                  | Igen   |
| Anyag                                                   | Egyéb  |
| Tűzgátló kivitel                                        | Igen   |
| Méret (US/CA)                                           | M      |
| Nagy láthatóság (jelzőszínek)                           | Igen   |
| Anyagtömeg                                              | 170    |
| Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint | Igen   |
| Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. | Igen   |
| Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint.        | Igen   |
| Model                                                   | Nagoya |

### Szabványok