



Hornyos beállító csavar kúpos véggel DIN 553 Acél Felületkezeletlen 14H M4X6

Cikkszám	20030.040.006
Márka	-
UBB	950351716697
UNSPSC	31161505
EAN	8715492602763
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	6 mm
Osztály	14H
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Point	Cone
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	553
ISO	7434
BS	4219
NF	E25-161
NEN	1488

Műszaki specifikációk

d-D	M4
dt (max.)	0.4
L (mm)	6
n	0.6
P	0.7

Műszaki rajz

