



Hornyos beállító csavar kúpos véggel DIN 553 Acél Felületkezeletlen 14H M5X12

Cikkszám 20030.050.012

Márka -

UBB 950351717844

UNSPSC 31161505

EAN 8715492602916

csom. 500 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	12 mm
Osztály	14H
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Point	Cone
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	4219
NF	E25-161
ISO	7434
DIN	553
NEN	1488

Műszaki specifikációk

d-D	M5
dt (max.)	0.5
L (mm)	12
n	0.8
P	0.8

Műszaki rajz

