



Hornyos beállító csavar kúpos véggel DIN 553 Acél Felületkezeletlen 14H M5X25

Cikkszám	20030.050.025
Márka	-
UBB	950351718180
UNSPSC	31161505
EAN	8715492602947
csom. 250	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	25 mm
Osztály	14H
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Point	Cone
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	4219
DIN	553
NF	E25-161
NEN	1488
ISO	7434

Műszaki specifikációk

d-D	M5
dt (max.)	0.5
L (mm)	25
n	0.8
P	0.8

Műszaki rajz

