

## ISO 2342 hasított fejű hernyócsavar ISO 2342 Acél Felületkezeletlen 14H M4X12



Cikkszám 20055.040.012

Márka -

UBB 500651013269

UNSPSC 31162400

EAN 8717077315846

csom. 100 Csak bontatlan  
csomagban

### Műszaki adatok

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Átmérő                  | M4                 |
| Hossz                   | 12 mm              |
| Osztály                 | 14H                |
| Behajtási tulajdonságok | Horonnyal ellátott |
| Anyag                   | Acél               |
| Menetirány              | Jobb               |
| Point                   | Chamfered          |
| Felületkezelés          | Felületkezeletlen  |
| Menetek                 | Metrikus menet     |

### Szabványok

ISO 2342

### Műszaki specifikációk

|        |     |
|--------|-----|
| b      | 4.8 |
| d-D    | M4  |
| ds     | 4   |
| L (mm) | 12  |
| n      | 0.6 |

### Műszaki rajz

