

Ászokcsavar DIN 976-1A Acél Horganyzott sárga passzívált 4.8 M10X150



| | |
|----------|--------------------------|
| Cikkszám | 20108.100.150 |
| Márka | - |
| UBB | 950353836527 |
| UNSPSC | 31161618 |
| EAN | 8712547302890 |
| csom. 50 | Csak bontatlan csomagban |

Műszaki adatok

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Osztály | 4.8 |
| Átmérő (d-D) | M10 |
| Hosszúság (L) (mm) | 150 |
| Anyag (hossz) | Acél |
| Menetirány | Jobb |
| Felületkezelés | Horganyzott sárga passzívált |
| Menetek | Metrikus menet |

Szabványok

| | |
|-----|---------|
| NF | E25-136 |
| DIN | 976-1A |

Műszaki specifikációk

| | |
|---|------|
| P | 1.50 |
|---|------|

Műszaki rajz

