



Menetes rúd, 1 méter hosszú, túlméretes menettel DIN 976-1A Acél Tűzi horganyzott 8.8 M24

Cikkszám	20150.240.001
Márka	-
UBB	950353454610
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604743
csom. 3	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M24
Hossz	1000 mm
Osztály	8.8
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

A TÚLMÉRETES menettel ellátott tűzi horganyzott menetes rudakra a horganyréteg a szabványos méretű menetre van felhordva, így a galvanizálás UTÁN ezek a fejescsavarok már nem ISO metrikus méretűek, hanem vastagabbak: úgynevezett TÚLMÉRETESEK. Így a menetes rudak nem felelnek meg a szokásos csavarmenet illesztésnek, és nem

Szabványok

NF	E25-136
DIN	976-1A

FABORY

használhatók, pl. a szabványos menettel ellátott furatokban. A hozzájuk tartozó TÚLMÉRETES csavaranyák menetét körülbelül 0,3 mm-rel nagyobbra fúrják, így azok a galvanizálás UTÁN tökéletesen rácsavarhatók ezekre a menetes rudakra. 1 méter, túlméretes

Műszaki specifikációk

d-D	M24
L (mm)	1000
P	3

Műszaki rajz

