



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával BS ≈4882 Acél ASTM A193M - ASTM A194M Felületkezeletlen Gr.B7 - Gr.2H M12X105

Cikkszám	22060.120.105
Márka	-
UBB	951353824638
UNSPSC	31161619
EAN	8715493344983
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	105 mm
Osztály	Gr.B7 - Gr.2H
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A193M - ASTM A194M
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	A csavaranya 'M' magassága nem a BS 4882 szabvány szerinti. Az L az ászokcsavar névleges hossza a 45 fokban lesarkított végekkel együtt.

Szabványok

ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Műszaki specifikációk

B	19
d-D	M12

Műszaki rajz

L (mm)	105
M	12
P	1.75

FABORY

