



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Acél ASTM A320 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.4 1.5/8X390 (15.3/8)

Cikkszám	22330.412.390
Márka	-
UBB	500578947482
UNSPSC	31161619
EAN	8715494416733
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1.5/8
Hosszúság (L) (mm)	390
Hosszúság (L) (Inch - ft)	15.3/8

Info

A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Osztály	Gr.L7 - Gr.4
Anyag (hossz)	Acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen

Info

A 4-es fokozatú anyák már nincsenek

Szabványok

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

benne az ASTM
A194/A194M-ben és
fokozatosan kivonják
a forgalomból.
Helyette ajánlott 7-
es fokozatú anyag
használata.

Műszaki specifikációk

B	2.9/16
M	40.5
Menetek per hüvelyk	8

Műszaki rajz

