



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 1 Inch X235 (9.1/4)

Cikkszám	22534.254.234
Márka	-
UBB	500578998956
UNSPSC	31161619
EAN	8715494412797
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1 Inch
Hossz	235 mm
Osztály	Gr.B8 - Gr.8
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Coarse

Menetek per hüvelyk 8

Szabványok

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Info	A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatábanL a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
------	---

Műszaki specifikációk

B	1.625
L (mm)	235
M	25

Műszaki rajz

