



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.B16 - Gr.4 1.1/8X340 (13.3/8)

Cikkszám	22555.285.340
----------	---------------

Márka	-
-------	---

UBB	500578206285
-----	--------------

UNSPSC	31161619
--------	----------

EAN	8715494355780
-----	---------------

csom. 1	Csak bontatlan csomagban
---------	-----------------------------

Műszaki adatok

Átmérő	1.1/8
--------	-------

Hosszúság (L) (mm)	340
--------------------	-----

Hosszúság (L) (Inch - ft)	13.3/8
---------------------------	--------

Info

A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Osztály	Gr.B16 - Gr.4
---------	---------------

Anyag (hossz)	Acél
---------------	------

Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	ASTM A193 - ASTM A194
----------------------------------	-----------------------

Menetirány	Jobb
------------	------

Felületkezelés	Felületkezeletlen
----------------	-------------------

Info

A 4-es fokozatú anyák már nincsenek

Szabványok

ASTM	A193/A194
------	-----------

BS	≈4882
----	-------

ASME	B16.5/B18.2.2
------	---------------

benne az ASTM
A194/A194M-ben és
fokozatosan kivonják
a forgalomból.
Helyette ajánlott 7-
es fokozatú anyag
használata.

Műszaki specifikációk

B	1.13/16
M	28.2
Menetek per hüvelyk	8

Műszaki rajz

