



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/ B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.B16 - Gr.7 1.1/8X195 (7.3/4)

Cikkszám	22557.285.196
Márka	-
UBB	500704912665
UNSPSC	31161619
EAN	8715492833273
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1.1/8 Inch
Hossz	195 mm
Osztály	Gr.B16 - Gr.7
Anyag	Acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	8 Unified National
Menetek per hüvelyk	8

Info

A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában. A tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Szabványok

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Műszaki specifikációk

B	1.8125
L (mm)	195
M	28.2

Műszaki rajz

