

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M2,5X12



Cikkszám	24540.025.012
Márka	-
UBB	950353130228
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632647
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M2,5
Hosszúság (L) (mm)	12
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag (hossz)	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963

Műszaki specifikációk

Thread length (min.)	18
d_k (max.)	4.7
Tővigmenetes $L \leq$	20
k (max.)	1.5
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Műszaki rajz

