



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M3X40

Cikkszám	24540.030.040
Márka	-
UBB	950353131960
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632968
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	40 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Tővigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	40
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Műszaki rajz

