



Hornyos sülyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M3,5X8

Cikkszám	24540.035.008
Márka	-
UBB	950353132794
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633064
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3.5
Hossz	8 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Műszaki specifikációk

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	1.93
L (mm)	8
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Műszaki rajz

